


親綱用緊張器

仮設認定




使用イメージ



商品名	型 式	備 考	質 量 (kg)
緊張器	GC-01	フック:FS-90型	2.1

親綱支柱



両端に柱(鉄骨)がない場合や、柱と柱の間隔が15mを超える場合に必要となります。

使用例



商品名	型 式	長 さ (mm)	備 考	質 量 (kg)
親綱支柱	SK-920P	1092	厚さ:7mm~45mmで使用可能	8.8

親綱用口リップ



商品名	ロープ長さ (mm)	ロープ径 (φ・mm)	停止位置 (cm以内) (停止までのロープ繰出し長さ)	質 量 (kg)	備考
親綱用口リップ	0.5 (フック含む)	12	30	1.0	適用親綱φ16mm~φ18mm

台

車

可搬式作業台

移動式作業台

電気機器

照

明

保安部材

事務機器